




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Peso	27,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S079
Approvazione	UL
Tipo attuale	Corrente trifase

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	505,00 mm
Larghezza B2	21,00 mm
Larghezza B	260,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	208,0 mm
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00530

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Peso	27,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



Art.-Nr.: 10.03.01.00530



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00530



Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00530

Typ		Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Salvatore	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00530

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

