



EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0,75 kW
Nominal güç 60 Hz	0,90 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	27,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62,0 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	S079
Onay	UL
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	505,00 mm
Genişlik B2	21,00 mm
Genişlik B	260,00 mm
Yükseklik H	290,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Delik aralığı Y1	208,0 mm
Delik aralığı X1	220,0 mm
Dış G3	G3/4" -F

Art.-Nr.: 10.03.01.00530

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	0,75 kW
Nominal güç 60 Hz	0,90 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	27,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62,0 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00530

Art.-Nr.: 10.03.01.00530

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00530**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00530**

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Motor koruma anahtarı	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Vakum deposu	VOL 50	10.03.03.00118
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00530**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00530