




EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP1

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	3,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Poids propre	100,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	98,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	112,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	75,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	-900 mbar



Données de construction EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP1

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	140,00 mm
Longueur L	844,00 mm
Largeur B2	107,50 mm
Largeur B	470,00 mm
Hauteur H	336,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Espacement des trous Y1	245,0 mm
Espacement des trous Y2	122,5 mm
Espacement des trous X1	398,0 mm
Filetage G3	G1-1/2"-F




Art.-Nr.: 10.03.01.00323

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	3,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Poids propre	100,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	98,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	112,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	75,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

TYP	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 100 50 Hz	98	77	56	34	12	1
EVE-TR 100 60 Hz	118	90	63	39	17	4

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00323

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00323



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00323



Données de commande accessoires 10.03.01.00323

Typ	Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	10.03.01.00153
Accessoires	10.03.01.00540
Réservoir de vide	10.03.03.00123



Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00323

Typ	Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	10.07.01.00018



Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00323

Typ	Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	22.09.01.00033

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00323