


Art.-Nr.: 10.03.01.00328


**Données techniques**

Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	258,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	286,000 m ³ /h
Modèle	IE3:US/CAN
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
 Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

**Données de construction**

Longueur L2	124,00 mm
Longueur L	1.144,00 mm
Largeur B2	116,00 mm
Largeur B	644,00 mm
Hauteur H	528,00 mm
Espacement des trous Y1	380,0 mm
Espacement des trous Y2	190,0 mm
Espacement des trous X1	645,0 mm
Filetage G3	G2-1/2"-F
Filetage G5	M10-F

Données de construction EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00328

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	258,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	286,000 m ³ /h
Modèle	IE3:US/CAN
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 250 50 Hz	245	190	137	85	40
EVE-TR 250 60 Hz	290	230	175	115	50

**Données de commande accessoires 10.03.01.00328**

Typ	Nombre d'article
Réservoir de vide	VOL 200
	10.03.03.00128


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00328

Pompe à vide

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00328



Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00328

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-250	10.03.01.00299
Article externe - ERP-US	FILT-EINS EVE-TR-250/360	10.03.01.00188



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00328