

Art.-Nr.: 10.03.01.00538

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat kullanımı	CobotPump
Tip	TM5, TM12, TM14
için	TECHMAN


ROB-SET ECBPi TECHMAN

ECBPi taşıma seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Elektrikli vakum jeneratörü ECBPi
- Flanş plakası FLAN-PL
- Flanş modülü VEE-QCM
- Vakum uç efektörü VEE
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPi, flanş plakası FLAN-PL, flanş modülü VEE-QCM, vakum uç efektörü VEE, bağlantı kablosu ASK-B

Mevcut aksesuarlar: vakum uç efektörü VEE, başlangıç seti VEE SET-ECBPi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	202.60 mm
Dış çap D	151.50 mm

Tasarım verileri ROB-SET ECBPi TECHMAN

Art.-Nr.: 10.03.01.00538

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vakum debisi (maks.)	12.0 l/min
Çalışma sıcaklığı	0 ... 45 °C
Ürün ailesi	ROB-SET-ECBPI
için	TECHMAN

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00538

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00538**

Typ		Ürün numarası
Anahtar teslim tutucu	VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3	10.01.36.00268
Anahtar teslim tutucu	VEE 4xSPB1/SPF 218.3	10.01.36.00269
Başlangıç kiti	VEE SET-ECBPi	10.01.36.00266
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00538**

Typ		Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SPF 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.01.13246
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SPB1 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.03498

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00538