


Art.-Nr.: 10.03.01.00344



EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti


Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	87,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
60 Hz'de gerilim optimal	D208 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	768,70 mm
Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	747,00 mm
Genişlik B2	46,00 mm
Genişlik B	353,00 mm
Yükseklik H1	412,40 mm
Yükseklik H2	75,00 mm
Yükseklik H	328,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G2	G1-1/4"-F



Tasarım verileri EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art.-Nr.: 10.03.01.00344

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	87,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00344**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00344**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-EVE-ST-VZ
	10.04.04.00368

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00344**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-80
	10.03.01.00227
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140
	10.03.01.00231
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80
	10.03.01.00232

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00344**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-80
	10.03.01.00227

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00344