




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	29,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro



Dati di costruzione EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	465,00 mm
Larghezza B2	50,00 mm
Larghezza B	270,00 mm
Altezza H1	380,00 mm
Altezza H2	70,00 mm
Altezza H	292,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	190,0 mm




Art.-Nr.: 10.03.01.00353

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
Peso	29,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00353WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00353

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00353

**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00353**

Typ	Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	10.03.01.00136
Salvamotore	10.04.04.00119
Cassa insonorizzante	10.04.04.00367

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00353**

Typ	Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	10.07.01.00017
Cartuccia filtro (tondo)	10.03.01.00029

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00353**

Typ	Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	10.03.01.00134

