




EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	3,00 kW
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 / Y350 V $\pm$ 10 (olmadan IE3)
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ 10
Ağırlık	108,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	98,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	112,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	75,0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	-900 mbar

Tasarım verileri

Tasarım verileri EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3


Attribute	Value
Uzunluk L2	140,00 mm
Uzunluk L	851,00 mm
Genişlik B2	107,50 mm
Genişlik B	470,00 mm
Yükseklik H	336,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	245,0 mm
Delik aralığı Y2	122,5 mm
Delik aralığı X1	398,0 mm
Diş G3	G1-1/2"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00385

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	3,00 kW
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 / Y350 V $\pm$ 10 (olmadan IE3)
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ 10
Ağırlık	108,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	98,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	112,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	75,0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

TYP	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 100 50 Hz	98	77	56	34	12	1
EVE-TR 100 60 Hz	118	90	63	39	17	4



Art.-Nr.: 10.03.01.00385

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00385**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00385**

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
Aksesuarlar	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett	10.03.01.00540
Vakum tankı	VOL 100	10.03.03.00123

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00385**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-100	22.09.01.00033

