




Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,50 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	118,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	76,0 dB(A)
Tension à 60 Hz optimale	D200 / Y350 V ± 10 % (sans IE3)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	-900 mbar
Vide (60 Hz)	-800 mbar
Tension 60 Hz	S069
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Vanne de limitation du vide


EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

Art.-Nr.: 10.03.01.00388

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	140,00 mm
Longueur L	862,00 mm
Largeur B2	107,50 mm
Largeur B	470,00 mm
Hauteur H	336,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Espacement des trous Y1	245,0 mm
Espacement des trous Y2	122,5 mm
Espacement des trous X1	398,0 mm
Filetage G3	G1-1/2"-F
Filetage G5	M8-F

Données de construction EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,50 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	118,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	76,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR-X
Type de courant	AC3

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00388**Données de commande accessoires 10.03.01.00388**

Typ	Nombre d'article
Réservoir de vide	VOL 100
	10.03.03.00123

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00388

Pompe à vide

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00388



Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00388

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-140	10.03.01.00234
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00388