




EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V $\pm 10\%$
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V $\pm 10\%$
Peso	87,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar



Dati di costruzione EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L1	732,00 mm
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	747,00 mm
Larghezza B2	48,00 mm
Larghezza B	353,00 mm
Altezza H1	413,20 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	328,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4" -IG



Art.-Nr.: 10.03.01.00557

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V $\pm 10\%$
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V $\pm 10\%$
Peso	87,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (K_{pA} = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5



Pompa a vuoto

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00557



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00557



Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00557

Typ		Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00557

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00557

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00557

3