


Pompa a vuoto

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00388



Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,50 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	118,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	76,0 dB(A)
Tensione a 60 Hz ottimale	D200 / Y350 V ± 10 % (senza IE3)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar
Vuoto (60 Hz)	-800 mbar
Tensione 60 Hz	S069
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Valvola limitatrice di vuoto

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00388

Art.-Nr.: 10.03.01.00388

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	140,00 mm
Lunghezza L	862,00 mm
Larghezza B2	107,50 mm
Larghezza B	470,00 mm
Altezza H	336,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Griglia forata Y1	245,0 mm
Griglia forata Y2	122,5 mm
Griglia forata X1	398,0 mm
Filettatura G3	G1-1/2"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Dati di costruzione EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,50 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	118,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	76,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00388**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00388**

Typ	Numero articolo
Serbatoio per vuoto	VOL 100
	10.03.03.00123

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00388

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00388



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00388

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-140	10.03.01.00234
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00388