




EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ±10 %
Poids propre	87,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	67,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	78,500 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Vide (50 Hz)	-900 mbar



Données de construction EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	732,00 mm
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	747,00 mm
Largeur B2	48,00 mm
Largeur B	353,00 mm
Hauteur H1	413,20 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	328,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F




Art.-Nr.: 10.03.01.00557

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ±10 %
Poids propre	87,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	67,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	78,500 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00557

Pompe à vide

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00557



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00557



Données de commande accessoires 10.03.01.00557

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
Caisson d'Insonorisation	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368



Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00557

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00557

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00557

3