

Art.-Nr.: 10.03.01.00401


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	12,000 kg
Niveau sonore à 50 Hz	60,5 dB(A)
Type actuel	Courant continu 24 V
avec	Filtre

EVE-TR 8 24V-DC F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)



Données de construction EVE-TR 8 24V-DC F

Données de construction


Attribut	Valeur
Longueur L1	302,00 mm
Longueur L2	80,00 mm
Longueur L	231,00 mm
Largeur B1	138,00 mm
Largeur B2	11,50 mm
Largeur B	123,00 mm
Hauteur H	196,00 mm
Diamètre intérieur d	8,40 mm
Filetage G2	G3/8"-F
Espacement des trous Y1	100,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00401

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	12,000 kg
Niveau sonore à 50 Hz	60,5 dB(A)
Puissance nominale	500,00 W
Capacité d'aspiration à DC	9,700 m ³ /h
Famille de produits	EVE-TR
Tension	24 – 48V DC
Type de courant	24V-DC
Type actuel	Courant continu 24 V

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00401WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00401

Pompe à vide

EVE-TR 8 24V-DC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00401



Données de commande des accessoires 10.03.01.00401

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107



Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00401

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00401