

Art.-Nr.: 10.03.01.00401


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	12,000 kg
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,5 dB(A)
Tipo attuale	Corrente continua 24 V
con	Filtro

EVE-TR 8 24V-DC F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione EVE-TR 8 24V-DC F


Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	302,00 mm
Lunghezza L2	80,00 mm
Lunghezza L	231,00 mm
Larghezza B1	138,00 mm
Larghezza B2	11,50 mm
Larghezza B	123,00 mm
Altezza H	196,00 mm
Diametro interno d	8,40 mm
Filettatura G2	G3/8"-IG
Griglia forata Y1	100,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00401

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	12,000 kg
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,5 dB(A)
Potenza nominale	500,00 W
Capacità di aspirazione DC	9,700 m ³ /h
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tensione	24 – 48V DC
Tipo di corrente	24V-DC
Tipo attuale	Corrente continua 24 V
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati	

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00401WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00401

Pompa a vuoto

EVE-TR 8 24V-DC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00401



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00401

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00401

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00401