

Art.-Nr.: 10.03.01.00617



## Technische Daten


Evakuierungsgrad	60,0 %
Zusatzfunktion	RS485 und intelligente URcap (PLUS-Ausführung)
Verwendung Konstruktion	Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPMi
Zusatzfunktion Ejektor	PLUS
enthält	Sauggreifer
und	Schrauben
Typ	UR3/5
für	Universal Robots

ROB-SET PLUS ECBPMi UR

Das Handling-Set ECBPM wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM
- Flanschplatte FLAN-PL
- Sauggreifer SFF / SPB1

Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM, Flanschplatte FLAN-PL, Sauggreifer SFF / SPB1



## Konstruktionsdaten

Länge L1	73,40 mm
Länge L	67,40 mm
Außendurchmesser D2	31,5 mm
Außendurchmesser D	63,00 mm
Gewinde G1	M4-IG
Gewindelänge LG1	6,0 mm
Gewinde G2	G1/4"-IG
Gewindelänge LG2	11,5 mm
Kabellänge	120,50 mm
Kreisdurchmesser D mk1	46,0 mm
Kreisdurchmesser D mk2	50,0 mm
Gewinde G4	M8-IG
Gewinde G3	M6-AG

Konstruktionsdaten ROB-SET PLUS ECBPMi UR



Art.-Nr.: 10.03.01.00617



## Technische Daten

Elektrischer Anschluss	Winkel Buchse M8, 8 pol
Schutzart IP	IP 40
Evakuierungsgrad	60,0 %
Spannung DC	24 V - DC
Saugvermögen (max.)	1,6 l/min
Zusatzfunktion	RS485 und intelligente URcap (PLUS-Ausführung)
Nennleistung	7,20 W
Einsatztemperatur	0 ... 40 °C
Produktfamilie	ROB-SET-ECBPM
Nennstrom	0,3 A
für	Universal Robots



## Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00617

Typ		Artikelnummer
Leichtbau-Greifer	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Leichtbau-Greifer	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Leichtbau-Greifer	SLG 102x75,3 FSGA 4	10.01.10.14041
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128



## Bestelldaten Ersatzteile 10.03.01.00617

Typ		Artikelnummer
CobotPump	ECBPMi-RS-485 24V-DC FK	10.03.01.00584
Balgsauggreifer (rund)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530
Flachsauggreifer (rund)	SFF 20 SI-55 G1/4-AG	10.01.01.14621

