Vakum pompası

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00421



EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3)
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	67,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	72,0 dB(A)
60 Hz'de gerilim optimal	D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	-900 mbar
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S069
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Vakum sınırlayıcı valf

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi



Tasarım verileri EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

Tasarım verileri

Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	747,00 mm
Genişlik B2	46,00 mm
Genişlik B	353,00 mm
Yükseklik H	328,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	190,0 mm
Delik aralığı Y2	95,0 mm
Delik aralığı X1	326,0 mm
Diş G3	G1"-F
Diş G5	M8-F

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. • Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu • Dumankaya Botanik A-89 • 34953 - TUZLA - İSTANBUL

Vakum pompası

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00421

Teknik veriler

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3)
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	67,000 m^3/h
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m^3/h
50 Hz'de ses seviyesi	72,0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00421

Typ		Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 50	10.03.03.00118
Susturucu kutusu	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368

Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00421

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232

Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00421

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. • Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu • Dumankaya Botanik A-89 • 34953 - TUZLA - İSTANBUL