

Art.-Nr.: 10.03.01.00506



## Технические данные

Attribute	Value
Использование в конструкции	CoBotPump
Тип для	iiwa 7,14
	KUKA

ROB-SET ECBPi KUKA

Комплект робота ECBPi поставляется в разобранном виде. Состав комплекта поставки:


- Электрический вакуум-генератор ECBPi
- Фланец FLAN-PL
- Фланцевый модуль VEE-QCM
- Вакуумный рабочий орган VEE
- Соединительный кабель ASK-B
- USB-накопитель с программным обеспечением (опция)

Доступные запасные детали: электрический вакуум-генератор ECBPi, фланец FLAN-PL, фланцевый модуль VEE-QCM, вакуумный рабочий орган VEE, соединительный кабель ASK-B

Доступные принадлежности: вакуумный рабочий орган VEE, стартовый комплект VEE SET-ECBPi



Art.-Nr.: 10.03.01.00506

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	188.80 mm
Наружный диаметр D	151.50 mm

Конструктивные данные ROB-SET ECBPi KUKA

**Технические данные**

Attribute	Value
Номинальная мощность	13.00 W
Скорость вакуумирования макс.	12.0 l/min
Температура эксплуатации	5 ... 45 °C
Семейство продуктов	ROB-SET-ECBPI
Номинальный ток	0.6 A
для	KUKA

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.03.01.00506](http://www.schmalz.com/10.03.01.00506)



Art.-Nr.: 10.03.01.00506

Данные для заказа Аксессуары **10.03.01.00506**

Тип		Количество предметов
Захват под ключ	VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3	10.01.36.00268
Захват под ключ	VEE 4xSPB1/SPF 218.3	10.01.36.00269
Стартовый набор	VEE SET-ECBPi	10.01.36.00266
Suction cup	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Suction cup	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Suction cup	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Suction cup	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Suction cup	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

Данные для заказа Запасные части **10.03.01.00506**

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SPF 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.01.13246
Сильфонные присоски (круглые)	SPB1 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.03498

