

Pompa a vuoto

## EVE-TR 8 AC3

Art.-Nr.: 10.03.01.00762




EVE-TR 8 AC3

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro  
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,44 kW
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Peso	11,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S013



Dati di costruzione EVE-TR 8 AC3

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	80,00 mm
Lunghezza L	213,50 mm
Larghezza B2	11,50 mm
Larghezza B	155,00 mm
Altezza H	154,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	100,0 mm
Griglia forata X1	80,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG




WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00762

Art.-Nr.: 10.03.01.00762

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,44 kW
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Peso	11,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Pompa a vuoto

## EVE-TR 8 AC3

Art.-Nr.: 10.03.01.00762



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00762](http://www.schmalz.com/10.03.01.00762)



### Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00762

Typ		Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Serbatoio per vuoto	VOL 5	10.03.03.00108



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00762

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



### Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00762

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00762](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00762)

3