

Art.-Nr.: 10.03.01.00531




EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Poids propre	40,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S079
Approbation	UL
Type actuel	Courant alternatif triphasé

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)



Données de construction EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	572,00 mm
Largeur B2	51,00 mm
Largeur B	280,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	208,0 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00531




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	1,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Poids propre	40,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00531

Pompe à vide

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4



Art.-Nr.: 10.03.01.00531



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00531



Données de commande accessoires 10.03.01.00531

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Caisson d'Insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00531