

Art.-Nr.: 10.03.01.00768



ROB-SET ECBPi YAS

Données techniques


Attribut	Valeur
Construction de l'utilisation	CobotPump
Type	HC10DTP,HC20DTP ≥2022
por	Yaskawa

Le kit de préhension pour robot EXCBPi est livré non monté. Contenu de la livraison :

- Générateur de vide électrique ECBPi
- Bride robot FLAN-PL
- Module de liaison VEE-QCM
- Effecteur de fin VEE
- Câble de raccordement ASK-B
- Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPi, bride robot FLAN-PL, module de liaison VEE-QCM, effecteur de fin VEE, câble de raccordement ASK-B

Accessoires disponibles : effecteur de fin VEE, kit de démarrage VEE SET-ECBPi

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	188,80 mm
Diamètre extérieur D	151,50 mm

Données de construction ROB-SET ECBPi YAS



Art.-Nr.: 10.03.01.00768

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale	13,00 W
Capacité d'aspiration max.	12,0 l/min
Température de travail	5 ... 45 °C
Famille de produits	ROB-SET-ECBPI
Courant nominal	0,6 A
por	Yaskawa

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00768

**Données de commande des accessoires 10.03.01.00768**

Typ		num
Ventouse complète	VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3	10.01.36.00268
Ventouse complète	VEE 4xSPB1/SPF 218.3	10.01.36.00269
Kit de démarreur	VEE SET-ECBPI	10.01.36.00266
Ventouse	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventouse	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventouse	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventouse	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventouse	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00768**

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	SPF 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.01.13246
Ventouse à soufflets (rondes)	SPB1 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.03498


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00768