





EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,30 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,36 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 V AC3
Tensione a 60 Hz	265 / 460 AC3
Peso	11,862 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	265/460AC3

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L1	303,00 mm
Lunghezza L2	81,00 mm
Lunghezza L	231,00 mm
Larghezza B2	11,50 mm
Larghezza B	155,00 mm
Altezza H1	181,00 mm
Altezza H2	45,00 mm
Altezza H	154,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/8"-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00812

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,30 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,36 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 V AC3
Tensione a 60 Hz	265 / 460 AC3
Peso	11,862 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Pompa a vuoto

EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00812



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00812



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00812

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00812

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00812