




EVE-TR 8 AC3 F

Dati tecnici


Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,44 kW
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Peso	11,862 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S013
Approvazione	UR
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	302,00 mm
Lunghezza L2	81,50 mm
Lunghezza L	231,00 mm
Larghezza B2	11,50 mm
Larghezza B	155,00 mm
Altezza H1	181,00 mm
Altezza H2	45,00 mm
Altezza H	151,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/8"-IG
Griglia forata Y1	100,0 mm
Griglia forata X1	80,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG



Dati di costruzione EVE-TR 8 AC3 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00814

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,44 kW
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Peso	11,862 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00814**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00814**

Typ		Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Serbatoio per vuoto	VOL 5	10.03.03.00108

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00814**

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109

