


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,18 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,21 kW
Tensione a 50 Hz	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Tensione a 60 Hz	202 - 300 / 350 - 520 V AC3
Peso	7,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	59,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	850 mbar
Tensione 60 Hz	202-300

EVE-TR 4 AC3

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione EVE-TR 4 AC3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	72,00 mm
Lunghezza L	221,50 mm
Larghezza B2	11,50 mm
Larghezza B	155,00 mm
Altezza H	148,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	100,0 mm
Griglia forata X1	80,0 mm
Filettatura G3	G1/4"-IG

Pompa a vuoto

EVE-TR 4 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00832



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,18 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,21 kW
Tensione a 50 Hz	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Tensione a 60 Hz	202 - 300 / 350 - 520 V AC3
Peso	7,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	59,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00832



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00832

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Serbatoio per vuoto	VOL 5	10.03.03.00108



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00832

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00832