


Art.-Nr.: 10.03.01.00869




EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

Dati tecnici

Potenza nominale a 50 Hz	0,18 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,21 kW
Tensione a 50 Hz	230 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	230 V ± 10 %
Peso	7,140 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	59,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	230 ± 10 %
Tipo attuale	corrente alternata

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

Dati di costruzione

Lunghezza L2	70,00 mm
Lunghezza L	222,00 mm
Larghezza B2	13,00 mm
Larghezza B	156,00 mm
Altezza H1	154,00 mm
Altezza H	148,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Griglia forata Y1	100,0 mm
Griglia forata X1	80,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00869

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,18 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,21 kW
Tensione a 50 Hz	230 V $\pm$ 10 %
Tensione a 60 Hz	230 V $\pm$ 10 %
Peso	7,140 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	59,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC
Tipo attuale	corrente alternata

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00869**

Typ		Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Serbatoio per vuoto	VOL 5	10.03.03.00108

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00869**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht	10.07.01.00013

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00869**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108

