

Art.-Nr.: 10.03.01.00661




ECBPMi 24V-DC MATCH

Die Lieferung besteht aus:

- Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPMi MATCH
- Sauggreifer SFF / SPB1
- USB-Stick mit Software

Passendes Schnellwechselmodul RMQC muss separat bestellt werden.



Konstruktionsdaten ECBPMi 24V-DC MATCH

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (max.)	1,6 l/min
Nennleistung	7,20 W
Einsatztemperatur	0 ... 40 °C
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Spannung	24V - DC
Nennstrom	0,3 A

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	123,90 mm
Länge L2	81,90 mm
Länge L	110,90 mm
Außendurchmesser D1	86,5 mm
Außendurchmesser D	75,00 mm
Gewindelänge LG1	6,0 mm
Gewinde G2	G1/4"-IG
Gewindelänge LG2	11,0 mm
Länge L3	18,10 mm
Lochabstand X1	43,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00661

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Evakuierungsgrad	60,0 %
Spannung DC	24 V - DC
Saugvermögen (max.)	1,6 l/min
Nennleistung	7,20 W
Einsatztemperatur	0 ... 40 °C
Nennstrom	0,3 A
Traglast (vertikal)	30,0 N
Traglast (horizontal)	10,0 N

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.01.00661**Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00661**

Typ		Artikelnummer
Ablagestation	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Schnellwechselmodul	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Schnellwechselmodul	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Schnellwechselmodul	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Schnellwechselmodul	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Schnellwechselmodul	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Schnellwechselmodul	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Schnellwechselmodul	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Schnellwechselmodul	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Schnellwechselmodul	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Leichtbau-Greifer	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Leichtbau-Greifer	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Leichtbau-Greifer	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661