




EVE-TR 8 AC3

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,44 kW
Tension à 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz	200 - 300 V ou 350 - 520 V
Poids propre	11,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	9,100 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	58,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S013

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
 Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)



Données de construction EVE-TR 8 AC3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	80,00 mm
Longueur L	213,50 mm
Largeur B2	11,50 mm
Largeur B	155,00 mm
Hauteur H	154,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	100,0 mm
Espacement des trous X1	80,0 mm
Filetage G3	G3/8"-F




Art.-Nr.: 10.03.01.00762

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,44 kW
Tension à 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz	200 - 300 V ou 350 - 520 V
Poids propre	11,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	9,100 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	58,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00762

Art.-Nr.: 10.03.01.00762

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00762

**Données de commande accessoires 10.03.01.00762**

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Réservoir de vide	VOL 5	10.03.03.00108

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00762**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014

**Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00762**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00762