

Art.-Nr.: 10.03.02.00032




EVE-OG 63 AC3 F

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)



Données de construction EVE-OG 63 AC3 F

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	200 - 240 V ou 345 - 42 0V
Poids propre	52,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	63,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	65,0 dB(A)
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre


Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	137,00 mm
Longueur L	614,00 mm
Largeur B2	15,00 mm
Largeur B	406,00 mm
Hauteur H1	417,00 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	280,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	277,0 mm
Espacement des trous X1	199,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00032

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	-28,939 inHg
Puissance nominale à 50 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	200 - 240 V ou 345 - 420 V
Poids propre	52,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	63,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	65,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 63 50 Hz	63	50	36.5	24	11	-
EVE-OG 63 60 Hz	75	60	45	28	13.5	-

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00032WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00032

Art.-Nr.: 10.03.02.00032

**Données de commande des accessoires 10.03.02.00032**

Typ		num
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.02.00032**

Typ		num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.02.00032**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055

