


Art.-Nr.: 10.03.01.00812



EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F


La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,36 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC3
Tension à 60 Hz	265 / 460 AC3
Poids propre	11,862 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	9,100 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	58,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	265/460AC3



Données de construction EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	303,00 mm
Longueur L2	81,00 mm
Longueur L	231,00 mm
Largeur B2	11,50 mm
Largeur B	155,00 mm
Hauteur H1	181,00 mm
Hauteur H2	45,00 mm
Hauteur H	154,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G3/8"-F




Art.-Nr.: 10.03.01.00812

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,36 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC3
Tension à 60 Hz	265 / 460 AC3
Poids propre	11,862 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	9,100 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	58,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00812

Art.-Nr.: 10.03.01.00812

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00812**Données de commande des accessoires 10.03.01.00812**

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00812**

Typ		num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109

