


Art.-Nr.: 10.03.01.00869



EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant


Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,18 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,21 kW
Tension à 50 Hz	230 V $\pm$ 10 %
Tension à 60 Hz	230 V $\pm$ 10 %
Poids propre	7,140 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	59,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	230 $\pm$ 10%
Type actuel	courant alternatif

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	70,00 mm
Longueur L	222,00 mm
Largeur B2	13,00 mm
Largeur B	156,00 mm
Hauteur H1	154,00 mm
Hauteur H	148,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Espacement des trous Y1	100,0 mm
Espacement des trous X1	80,0 mm



Données de construction EVE-TR 4 AC IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00869

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,18 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,21 kW
Tension à 50 Hz	230 V ±10 %
Tension à 60 Hz	230 V ±10 %
Poids propre	7,140 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	4,100 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	4,700 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	59,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC
Type actuel	courant alternatif
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés	

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00869

**Données de commande accessoires 10.03.01.00869**

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Réservoir de vide	VOL 5	10.03.03.00108

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00869**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht	10.07.01.00013

**Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00869**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00869