

ROB-SET ECBPi M12-12

Art.-Nr.: 10.03.01.00952



ROB-SET ECBPi M12-12

Teknik veriler


İnşaat kullanımı	CobotPump
Tip	M12-12
İçin	M12-12

ECBPi taşıma seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Elektrikli vakum jeneratörü ECBPi
- Flanş plakası FLAN-PL
- Flanş modülü VEE-QCM
- Vakum uç efektörü VEE
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPi, flanş plakası FLAN-PL, flanş modülü VEE-QCM, vakum uç efektörü VEE, bağlantı kablosu ASK-B

Mevcut aksesuarlar: vakum uç efektörü VEE, başlangıç seti VEE SET-ECBPi



Tasarım verileri ROB-SET ECBPi M12-12

Tasarım verileri

Yükseklik H	188,80 mm
Dış çap D	151,50 mm



ROB-SET ECBPi M12-12

Art.-Nr.: 10.03.01.00952



Teknik veriler

Nominal güç	13,00 W
Vakum debisi (maks.)	12,0 l/min
Çalışma sıcaklığı	5 ... 45 °C
Ürün ailesi	ROB-SET-ECBPI
Nominal akım	0,6 A
için	M12-12

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00952

Typ		Ürün numarası
Anahtar teslim tutucu	VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3	10.01.36.00268
Anahtar teslim tutucu	VEE 4xSPB1/SPF 218.3	10.01.36.00269
Başlangıç kiti	VEE SET-ECBPI	10.01.36.00266
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00952

Typ		Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SPF 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.01.13246
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SPB1 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.03498

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00952