




EVE-OG 100 AC3


Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	2.20 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 ±10 %
Ağırlık	70.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	100.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67.0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-OG 100 AC3


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	170.00 mm
Uzunluk L	696.00 mm
Genişlik B2	15.00 mm
Genişlik B	406.00 mm
Yükseklik H	280.00 mm
Delik aralığı Y1	277.0 mm
Delik aralığı X1	226.0 mm
Diş G3	G1-1/4"-F
Diş G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00028

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-28.939 inHg
Nominal güç 50 Hz	2.20 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 $\pm$ 10 %
Ağırlık	70.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	100.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00028WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00028

Vakum pompası

EVE-OG 100 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00028



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00028

Typ		Ürün numarası
Motor koruma şalteri	MSS-K 6.3-10A	10.04.04.00122
Vakum tankı	VOL 100	10.03.03.00123
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.02.00028

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.02.00028

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00028