

Art.-Nr.: 10.03.02.00052



EVE-OG 255 AC3 F

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)


Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Poids propre	199,800 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	255,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	293,00 mm
Longueur L	1.056,00 mm
Largeur B2	54,00 mm
Largeur B	554,00 mm
Hauteur H1	680,00 mm
Hauteur H2	240,00 mm
Hauteur H	410,00 mm
Filetage G2	G2-1/2"-F
Espacement des trous Y1	350,0 mm
Espacement des trous X1	303,0 mm
Espacement des trous X2	390,0 mm
Filetage G3	G2"-F
Filetage G5	M10-F




Données de construction EVE-OG 255 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00052

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	-28,939 inHg
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Poids propre	199,800 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	255,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 255 50 Hz	258	205	150	100	48	-
EVE-OG 255 60 Hz	305	250	180	120	51	-

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00052WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00052

Art.-Nr.: 10.03.02.00052

**Données de commande accessoires 10.03.02.00052**

Typ		Nombre d'article
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 10-16A	10.04.04.00124
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Huile	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Données de commande pièce de rechange 10.03.02.00052**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020

**Données de commande pièces d'usure 10.03.02.00052**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057

