

Art.-Nr.: 10.03.02.00066



EVE-OG 100 AC3 F IE3


Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	2,70 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,40 kW
Tension à 50 Hz	YY190-200/Y380-400V
Tension à 60 Hz	YY208/YY230/Y460V
Poids propre	76,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	100,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	120,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	65,0 dB(A)
Approbation	IE3
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)



Données de construction EVE-OG 100 AC3 F IE3


Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	170,00 mm
Longueur L	692,00 mm
Largeur B2	14,80 mm
Largeur B	406,00 mm
Hauteur H1	414,00 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	277,0 mm
Espacement des trous X1	226,0 mm
Filetage G3	G1-1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00066

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Vide max.	-28,939 inHg
Puissance nominale à 50 Hz	2,70 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,40 kW
Tension à 50 Hz	YY190-200/Y380-400V
Tension à 60 Hz	YY208/YY230/Y460V
Poids propre	76,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	100,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	120,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	65,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-



Pompe à vide

EVE-OG 100 AC3 F IE3



Art.-Nr.: 10.03.02.00066



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00066



Données de commande accessoires 10.03.02.00066

Typ		Nombre d'article
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00066