

Art.-Nr.: 10.03.02.00067




EVE-OG 10 AC3

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)



Données de construction EVE-OG 10 AC3

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC
Poids propre	19,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	49,0 dB(A)
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	63,00 mm
Longueur L	422,00 mm
Largeur B2	26,00 mm
Largeur B	212,00 mm
Hauteur H	211,00 mm
Espacement des trous Y1	111,0 mm
Espacement des trous X1	176,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F
Filetage G5	M8-F

Pompe à vide

EVE-OG 10 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00067




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	-28,939 inHg
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC
Poids propre	19,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	49,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 10 50 Hz	10.00	8.00	6.00	3.90	1.85	-
EVE-OG 10 60 Hz	12.00	9.70	7.00	4.80	2.10	-



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00067



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00067

Art.-Nr.: 10.03.02.00067

**Données de commande des accessoires 10.03.02.00067**

Typ		num
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 1-1.6A	10.04.04.00118
Réservoir de vide	VOL 15	10.03.03.00113
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.02.00067**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.02.00067**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075

