Soffiante per vuoto

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Peso	21,700 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	130,000 m^3/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	160,000 m^3/h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	125 mbar

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	387,00 mm
Larghezza B1	295,00 mm
Larghezza B	264,00 mm
Altezza H	309,00 mm
Diametro esterno D2	40,0 mm
Diametro interno d	10,20 mm
Filettatura G1	G1-1/2"-IG
Griglia forata Y1	240,0 mm
Griglia forata X1	240,0 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Soffiante per vuoto

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Peso	21,700 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	130,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	160,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	56,8 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	125 mbar
Vuoto (60 Hz)	115 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP3
Livello di pressione acustica a 60 Hz	61,7 dB(A)

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

	0	40	80	120
SB-130-125 (50 Hz)	130	117	107	93
SB-160-115 (60 Hz)	163	150	137	122

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Soffiante per vuoto

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.04.01.00067**

Ordinare gli accessori dati 10.04.01.00067

Typ		codice articolo
Filtro della polvere	STF 40 P 4.5 SSD	10.07.01.00398
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it