

Soffiante per vuoto

# SB 325 265 3 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00072




SB 325 265 3 IE3-TYP1

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	3,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Peso	42,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	325,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	390,000 m³/h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	265 mbar

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 325 265 3 IE3-TYP1

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	494,00 mm
Larghezza B1	439,00 mm
Larghezza B	370,00 mm
Altezza H	426,00 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro interno d	10,20 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Griglia forata Y1	290,0 mm
Griglia forata X1	290,0 mm




[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00072](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00072)

1

Art.-Nr.: 10.04.01.00072

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	3,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Peso	42,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	325,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	390,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	70,1 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	265 mbar
Vuoto (60 Hz)	245 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP1
Livello di pressione acustica a 60 Hz	71,0 dB(A)
Approvazione	UL/CSA
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati	

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Soffiante per vuoto

# SB 325 265 3 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00072



## Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

	0	100	150	200	250
SB-325-265 (50 Hz)	325	225	180	140	105
SB-390-245 (50 Hz)	390	345	300	260	220



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.04.01.00072](http://www.schmalz.com/10.04.01.00072)



## Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00072

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00235
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00320
Filtro della polvere	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
Set di silenziatore	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tampone di gomma (tonda)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Bocchetta	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Bocchetta	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00072](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00072)

3