

Art.-Nr.: 10.04.01.00076




SB 390 315 4 IE3-TYP3

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,80 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	53,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	470,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	315 mbar



Données de construction SB 390 315 4 IE3-TYP3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	501,00 mm
Largeur B1	452,00 mm
Largeur B	390,00 mm
Hauteur H	454,00 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Filetage G1	G2"-F
Espacement des trous Y1	310,0 mm
Espacement des trous X1	310,0 mm




Art.-Nr.: 10.04.01.00076

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,80 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	53,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	470,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	72,5 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	315 mbar
Vide (60 Hz)	290 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP3
Niveau sonore à 60 Hz	74,4 dB(A)

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

	0	100	150	200	250	290
SB-390-315 (50 Hz)	390	275	235	180	130	98
SB-470-290 (60 Hz)	470	360	300	250	200	210



Turbine

SB 390 315 4 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00076



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00076



Données de commande des accessoires 10.04.01.00076

Typ		num
Caisson d'Insonorisation	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
Caisson d'Insonorisation	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
Filtre à poussière	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079
Kit de silencieux	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Silencieux (ronde)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tampon caoutchouc (rond)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00076