


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	61,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	610,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	200 mbar

SB 510 200 4 IE3-TYP1

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	512,00 mm
Larghezza B1	496,00 mm
Larghezza B	474,00 mm
Altezza H	524,00 mm
Diametro esterno D2	76,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Griglia forata Y1	310,0 mm
Griglia forata X1	310,0 mm


Dati di costruzione SB 510 200 4 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00078

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	61,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	610,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	75,5 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	200 mbar
Vuoto (60 Hz)	175 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP1
Livello di pressione acustica a 60 Hz	76,7 dB(A)
Approvazione	UL/CSA

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Art.-Nr.: 10.04.01.00078

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

	0	100	150	175
SB-510-200 (50 Hz)	510	384	327	300
SB-610-175 (60 Hz)	610	510	480	468

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00078**Ordinare gli accessori dati 10.04.01.00078**

Typ		codice articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
Filtro della polvere	STF 75 P 12.0 SSD	10.07.01.00399
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12	10.07.01.00361
Set di silenziatore	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tampone di gomma (tonda)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.04.01.00078**

Typ		codice articolo
Set di riparazione	UMR-SET SB Ø76/60	10.04.01.00138

