

Soffiante per vuoto

SB 765 280 7.5 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00081




Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	7,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	9,00 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D460 V ± 10 %
Peso	112,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	765,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	915,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	280 mbar

SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	617,00 mm
Larghezza B1	548,00 mm
Larghezza B	496,00 mm
Altezza H	596,00 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Filettatura G1	G4"-IG
Griglia forata Y1	400,0 mm
Griglia forata X1	350,0 mm
Filettatura G5	M8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00081


1

Art.-Nr.: 10.04.01.00081

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	7,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	9,00 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V \pm 10 %
Tensione a 60 Hz	D460 V \pm 10 %
Peso	112,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	765,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	915,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	280 mbar
Vuoto (60 Hz)	260 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP1
Livello di pressione acustica a 60 Hz	73,0 dB(A)
Approvazione	UL/CSA

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Art.-Nr.: 10.04.01.00081

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00081**Ordinare gli accessori dati 10.04.01.00081**

Typ		codice articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
Filtro della polvere	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164

