

Soffiante per vuoto

SB 510 390 11 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00100




SB 510 390 11 IE3-TYP3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Peso	125,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	605,000 m³/h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	390 mbar

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 510 390 11 IE3-TYP3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	643,00 mm
Larghezza B1	563,00 mm
Larghezza B	525,00 mm
Altezza H	611,00 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Filettatura G1	G4"-IG
Griglia forata Y1	400,0 mm
Griglia forata X1	350,0 mm
Filettatura G5	M8-IG



Soffiante per vuoto

SB 510 390 11 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00100




Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Peso	125,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	605,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	74,0 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	390 mbar
Vuoto (60 Hz)	390 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP3
Livello di pressione acustica a 60 Hz	78,0 dB(A)

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

	0	100	150	200	250	300	350	390
SB-520-390 (50 Hz)	520	432	388	344	304	264	224	200
SB-610-390 (60 Hz)	610	518	472	426	382	338	294	255



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00100

2

Soffiante per vuoto

SB 510 390 11 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00100



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00100



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.04.01.00198 SB 510 390 11 IE3-TYP3**



Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00100

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
Filtro della polvere	STF 100 P 12.0 SSD	10.07.01.00406
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00100

3