




SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière



Données de construction SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	125,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	605,000 m <sup>3</sup> /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	390 mbar
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	643,00 mm
Largeur B1	563,00 mm
Largeur B	525,00 mm
Hauteur H	611,00 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Filetage G1	G4"-F
Espacement des trous Y1	400,0 mm
Espacement des trous X1	350,0 mm
Filetage G5	M8-F




Art.-Nr.: 10.04.01.00101

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	125,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	605,000 m <sup>3</sup> /h
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	390 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP2
Niveau sonore à 60 Hz	78,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

	0	100	150	200	250	300	350	390
SB-520-390 (50 Hz)	520	432	388	344	304	264	224	200
SB-610-390 (60 Hz)	610	518	472	426	382	338	294	255

[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00101](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00101)

Art.-Nr.: 10.04.01.00101

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.04.01.00101](http://www.schmalz.com/10.04.01.00101)

**Fin de série**

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.04.01.00199 SB 605 390 13.2 IE3-TYP2**

**Données de commande accessoires 10.04.01.00101**

Typ		Nombre d'article
Caisson d'Insonorisation	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
Caisson d'Insonorisation	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
Filtre à poussière	STF 100 P 12.0 SSD	10.07.01.00406
Silencieux (ronde)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Silencieux (ronde)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163

[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00101](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00101)