

Soffiante per vuoto

SB 260 445 4 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00123




Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	265 / 460 AC3
Peso	63,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	445 mbar

SB 260 445 4 IE3-TYP1

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	512,00 mm
Larghezza B1	496,00 mm
Larghezza B	474,00 mm
Altezza H	524,00 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Griglia forata Y1	310,0 mm
Griglia forata X1	310,0 mm

Dati di costruzione SB 260 445 4 IE3-TYP1



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00123

1

Art.-Nr.: 10.04.01.00123

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	265 / 460 AC3
Peso	63,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	74,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	445 mbar
Vuoto (60 Hz)	400 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP1
Livello di pressione acustica a 60 Hz	77,0 dB(A)
Approvazione	UL/CSA

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00123**Ordinare gli accessori dati 10.04.01.00123**

Typ		codice articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
Filtro della polvere	STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
Set di silenziatore	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tampone di gomma (tonda)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385

