Turbine

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Poids propre	21,700 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	130,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	160,000 m³/h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	125 mbar



Données de construction SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	387,00 mm
Largeur B1	295,00 mm
Largeur B	264,00 mm
Hauteur H	309,00 mm
Diamètre extérieur D2	40,0 mm
Diamètre intérieur d	10,20 mm
Filetage G1	G1-1/2"-F
Espacement des trous Y1	240,0 mm
Espacement des trous X1	240,0 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Turbine

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Poids propre	21,700 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	130,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	160,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	56,8 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	125 mbar
Vide (60 Hz)	115 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP3
Niveau sonore à 60 Hz	61,7 dB(A)

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

	0	40	80	120
SB-130-125 (50 Hz)	130	117	107	93
SB-160-115 (60 Hz)	163	150	137	122

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Turbine

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.04.01.00067**

Données de commande des accessoires 10.04.01.00067

Typ		num
Filtre à poussière	STF 40 P 4.5 SSD	10.07.01.00398
Silencieux (ronde)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr