

Turbine

SB 325 265 3 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00072




SB 325 265 3 IE3-TYP1

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	3,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Poids propre	42,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	325,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	390,000 m³/h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	265 mbar

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière



Données de construction SB 325 265 3 IE3-TYP1

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	494,00 mm
Largeur B1	439,00 mm
Largeur B	370,00 mm
Hauteur H	426,00 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre intérieur d	10,20 mm
Filetage G1	G2"-F
Espace des trous Y1	290,0 mm
Espace des trous X1	290,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00072

1

Art.-Nr.: 10.04.01.00072




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	3,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Poids propre	42,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	325,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	390,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	70,1 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	265 mbar
Vide (60 Hz)	245 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP1
Niveau sonore à 60 Hz	71,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés	



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00072

Turbine

SB 325 265 3 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00072



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

	0	100	150	200	250
SB-325-265 (50 Hz)	325	225	180	140	105
SB-390-245 (50 Hz)	390	345	300	260	220



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00072



Données de commande accessoires 10.04.01.00072

Typ		Nombre d'article
Caisson d'Insonorisation	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00235
Caisson d'Insonorisation	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00320
Filtre à poussière	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
Kit de silencieux	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Silencieux (ronde)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tampon caoutchouc (rond)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Raccord de tuyau	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Raccord de tuyau	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00072

3