



SB 390 245 3.6 IE3-TYP2

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	42,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	390,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	245 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	494,00 mm
Genişlik B1	439,00 mm
Genişlik B	370,00 mm
Yükseklik H	426,00 mm
Dış çap D2	60,0 mm
İç çap d	10,20 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	290,0 mm
Delik aralığı X1	290,0 mm




Tasarım verileri SB 390 245 3.6 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00074

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	42,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	390,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	245 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP2
60 Hz'de ses seviyesi	71,0 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250
SB-325-265 (50 Hz)	325	225	180	140	105
SB-390-245 (50 Hz)	390	345	300	260	220

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00074

Vakum blower

SB 390 245 3.6 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00074



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00074



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00074

Typ		Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00235
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00320
Toz filtresi	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Kauçuk tampon (yuvarlak)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Hose sleeve	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Hortum manşonu	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00074