

Soplante

SB 510 200 4 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00078




SB 510 200 4 IE3-TYP1

Datos técnicos

Atributo	Valor
Potencia nominal a 50 Hz	4,00 kW
Potencia nominal a 60 Hz	4,80 kW
Tensión a 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tensión a 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Peso	61,500 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	510,000 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	610,000 m³/h
Color	RAL 7035 gris luminoso
Diseño	IE3:EU/CN/IND
Vacio (50 Hz)	200 mbar

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo



Datos de diseño SB 510 200 4 IE3-TYP1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	512,00 mm
Anchura B1	496,00 mm
Anchura B	474,00 mm
Altura H	524,00 mm
Diámetro exterior D2	76,0 mm
Diámetro interior d	12,00 mm
Rosca G1	G2"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	310,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	310,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00078

1

Art.-Nr.: 10.04.01.00078




Datos técnicos

Atributo	Valor
Modelo de protección IP	IP 55
Potencia nominal a 50 Hz	4,00 kW
Potencia nominal a 60 Hz	4,80 kW
Tensión a 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tensión a 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Peso	61,500 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	610,000 m ³ /h
Nivel acústico a 50 Hz	75,5 dB(A)
Diseño	IE3:EU/CN/IND
Vacio (50 Hz)	200 mbar
Vacio (60 Hz)	175 mbar
Familia de productos	SB
Diseño de la versión	IE3-TYP1
Nivel acústico a 60 Hz	76,7 dB(A)
Aprobación	UL/CSA
Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados	



Datos de rendimiento



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00078

Art.-Nr.: 10.04.01.00078

**Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación**

	0	100	150	175
SB-510-200 (50 Hz)	510	384	327	300
SB-610-175 (60 Hz)	610	510	480	468

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.04.01.00078

**Datos de pedido accesorios 10.04.01.00078**

Typ	Número de artículo
Caja de insonorización	10.04.04.00237
Caja de insonorización	10.04.04.00322
Filtro de polvo	10.07.01.00399
Filtro (redondo)	10.07.01.00361
Set de silenciador	10.04.04.00363
Silenciador (redondo)	10.04.04.00374
Tope de goma (redondo)	10.04.04.00385
Boquilla de tubo	10.08.03.00121
Boquilla de tubo	10.08.03.00346

**Datos de pedido piezas de recambio 10.04.01.00078**

Typ	Número de artículo
Set de reequipamiento	10.04.01.00138


WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00078