


Art.-Nr.: 10.04.01.00081



SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière



Données de construction SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	7,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	9,00 kW
Tension à 50 Hz	D400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D460 V ± 10 %
Poids propre	112,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	765,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	915,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	280 mbar

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	617,00 mm
Largeur B1	548,00 mm
Largeur B	496,00 mm
Hauteur H	596,00 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Filetage G1	G4"-F
Espacement des trous Y1	400,0 mm
Espacement des trous X1	350,0 mm
Filetage G5	M8-F




Art.-Nr.: 10.04.01.00081

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	7,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	9,00 kW
Tension à 50 Hz	D400 V \pm 10 %
Tension à 60 Hz	D460 V \pm 10 %
Poids propre	112,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	765,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	915,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	280 mbar
Vide (60 Hz)	260 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP1
Niveau sonore à 60 Hz	73,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation


WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00081

Art.-Nr.: 10.04.01.00081

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00081

**Données de commande des accessoires 10.04.01.00081**

Typ		num
Caisson d'insonorisation	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
Caisson d'insonorisation	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
Filtre à poussière	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
Silencieux (ronde)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
Silencieux (ronde)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164

