




SB 260 410 4 IE3

Il soffiante per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	500 V
Tensione a 60 Hz	Y575 V
Peso	62,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	305,000 m <sup>3</sup> /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3
Vuoto (50 Hz)	410 mbar



Dati di costruzione SB 260 410 4 IE3

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	512,00 mm
Larghezza B1	496,00 mm
Larghezza B	474,00 mm
Altezza H	524,00 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Griglia forata Y1	310,0 mm
Griglia forata X1	310,0 mm

Soffiante per vuoto

# SB 260 410 4 IE3



Art.-Nr.: 10.04.01.00126



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 65
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	500 V
Tensione a 60 Hz	Y575 V
Peso	62,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	305,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	68,9 dB(A)
Modello	IE3
Vuoto (50 Hz)	410 mbar
Vuoto (60 Hz)	400 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3
Livello di pressione acustica a 60 Hz	71,7 dB(A)
Approvazione	UL/CSA
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati	



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.04.01.00126](http://www.schmalz.com/10.04.01.00126)



## Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00126

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
Filtro della polvere	STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
Set di silenziatore	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Tampone di gomma (tonda)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Bocchetta	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Bocchetta	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00126](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00126)