

Soplante

SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

Art.-Nr.: 10.04.01.00128




SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---------------------------------|---------------------------|
| Potencia nominal a 60 Hz | 3,60 kW |
| Tensión a 60 Hz | Y575V |
| Peso | 53,500 kg |
| Capacidad de aspiración (60 Hz) | 235,000 m ³ /h |
| Color | RAL 7035 gris luminoso |
| Diseño | IE3:CAN |
| Vacio (60 Hz) | 400 mbar |
| Tensión 60 Hz | S092 |
| Aprobación | UL/CSA |



Datos de diseño SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|----------------------------|-----------|
| Longitud L | 495,00 mm |
| Anchura B1 | 452,00 mm |
| Anchura B | 390,00 mm |
| Altura H | 454,00 mm |
| Diámetro exterior D2 | 60,0 mm |
| Diámetro interior d | 12,00 mm |
| Rosca G1 | G2"-HE |
| Cuadrícula de orificios Y1 | 310,0 mm |
| Cuadrícula de orificios X1 | 310,0 mm |



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00128

1

Soplante

SB 235 400 3.6 IE3-TYP4



Art.-Nr.: 10.04.01.00128



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---------------------------------|---------------------------|
| Modelo de protección IP | IP 65 |
| Potencia nominal a 60 Hz | 3,60 kW |
| Tensión a 60 Hz | Y575V |
| Peso | 53,500 kg |
| Capacidad de aspiración (60 Hz) | 235,000 m ³ /h |
| Diseño | IE3:CAN |
| Vacio (60 Hz) | 400 mbar |
| Familia de productos | SB |
| Diseño de la versión | IE3-TYP4 |
| Aprobación | UL/CSA |

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.04.01.00128



Datos de pedido accesorios 10.04.01.00128

| Typ | | Número de artículo |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Caja de insonorización | SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB | 10.04.04.00236 |
| Caja de insonorización | SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB | 10.04.04.00321 |
| Filtro de polvo | STF 60 P 4.5 SSD | 10.07.01.00259 |
| Set de silenciador | SD SB FITTING SD | 10.04.04.00363 |
| Tope de goma (redondo) | GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3 | 10.04.04.00385 |
| Boquilla de tubo | ST G2-AG 60 ST-VZ | 10.08.03.00121 |
| Boquilla de tubo | ST G2-AG 75 | 10.08.03.00346 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00128

2