

Elektromagnetventil EMV 10 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00070




Technische Daten

| Attribut | Wert |
|------------------------------------|--------------------------|
| Nennweite | 10,00 mm |
| Leistungsaufnahme DC | 36,2 W |
| Gewicht | 2,510 kg |
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Anschlussgewinde | G1/2"-IG |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 16,000 m ³ /h |

EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Das Elektromagnetventil EMV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: BelüftungsfILTER



Konstruktionsdaten EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|--------------------|-----------|
| Länge L1 | 174,50 mm |
| Länge L | 166,50 mm |
| Breite B1 | 98,50 mm |
| Breite B | 62,00 mm |
| Höhe H1 | 108,00 mm |
| Höhe H | 79,00 mm |
| Außendurchmesser D | 80,00 mm |
| Innendurchmesser d | 7,00 mm |
| Gewinde G1 | G1/2"-IG |
| Gewinde G2 | G1/2"-IG |



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00070

Elektromagnetventil

EMV 10 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00070




Technische Daten

| Attribut | Wert |
|------------------------------------|--------------------------|
| Nennweite | 10,00 mm |
| Leistungsaufnahme DC | 36,2 W |
| Gewicht | 2,510 kg |
| Schließzeit | 40,0 ms |
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Produktfamilie | EMV |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 16,000 m ³ /h |



Schaltdiagramm



Schaltdiagramm EMV 10 24V-DC 3/2 NO



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.05.01.00070



Bestelldaten Zubehör 10.05.01.00070

| Typ | Artikelnummer |
|----------------------|---------------------|
| Filter mit Anbausatz | FAS 80x33.8 G1/2-AG |
| | 10.05.01.00061 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00070

Elektromagnetventil
EMV 10 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00070



Bestelldaten Ersatzteile 10.05.01.00070

| Typ | | Artikelnummer |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Filter mit Anbausatz | FAS 80x33.8 G1/2-AG | 10.05.01.00061 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00070